

MARIS PTFE 8124

Einsatzhandschuhe, der Materialien wie Nomex®, Aramidgestrick und eine PTFE-Membran von Porelle® kombinieren. Unsere patentierte HiPro®-Technologie schützt den Handrücken außergewöhnlich gut vor thermischen Risiken und bietet gleichzeitig umfassenden Schutz vor Stößen.



MARIS PTFE Flexi Navy Blue

MARIS PTFE Flexi		Navy Blue	8124-01
MARIS PTFE Evo		Navy Blue	8124-02
MARIS PTFE Easy		Navy Blue	8124-03
MARIS PTFE Long		Navy Blue	8124-04
MARIS PTFE Short		Navy Blue	8124-05

MARIS PTFE Flexi		Beige	8124-11
MARIS PTFE Evo		Beige	8124-12
MARIS PTFE Easy		Beige	8124-13
MARIS PTFE Long		Beige	8124-14
MARIS PTFE Short		Beige	8124-15

MARIS PTFE Flexi		Red	8124-21
MARIS PTFE Evo		Red	8124-22
MARIS PTFE Easy		Red	8124-23
MARIS PTFE Long		Red	8124-24
MARIS PTFE Short		Red	8124-25



MARIS PTFE Easy Beige



MARIS PTFE Evo Red

OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Nomex®-Gewebe mit hydrophober und oleophober Behandlung, das an exponierten Stellen mit Keramikbeschichtung verstärkt ist.
- **Handfläche:** Meta-Aramid / Para-Aramid-Strick mit Silikonbeschichtung.

ZWISCHENLAGE:

- Zwischenschichten: Isolierschicht – Recyceltes Aramid-Vliesstoff.
- HiPro®-Verstärkung – Hidden Protection - „versteckter Schutz“ - spezielle Konstruktion der inneren Schicht aus PORON®XRD™-Material.
- Membran – PTFE Porelle®.

FUTTER:

- Aramid-Futter.

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008



MARIS PTFE Short
Navy Blue



MARIS PTFE Long Beige

MARIS PTFE 8124

STULPENFORMEN:

- **Flexi** – Stulpe aus flammhemmendem Gewebe mit stabiler Innenfederung.
- **Easy** – Stulpe aus Nomex-Gewebe.
- **Evo** – Nomex-Stulpe mit flexibler Barriere aus nicht entflammbarem Gewebe.
- **Long** – Verlängerte Stulpe aus Nomex®-Gewebe mit Klettverschluss.
- **Short** – Klassischer Stulpe aus Para-Aramid Gewebe.

WEITERE DETAILS:

- HiPro® verdoppelt den Schutz gegen Strahlungswärme im Vergleich zu herkömmlichen Textilhandschuhen.
- Anatomischer Handschnitt.
- Reflektierende Elemente, hochsichtbares Nomex®.
- Karabiner zum Befestigen der Handschuhe an der Kleidung.

Messart:	Ergebnisse vor dem Waschen:	Ergebnisse vor dem Waschen:
Abrieb	4	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	5 / TDM Level D	X / TDM Level D
Weiterreißfestigkeit	4	3
Stichfestigkeit	3	3
Brennverhalten	4	4
Konvektive Wärme	4	4
Strahlungswärme	Pass	Pass
Kontaktwärme	Pass	Pass
Tastgefühl	5	2

LIEFERBARE GRÖßEN:

 cm	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
Größe	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C. Waschen Sie die Handschuhe bei einer Temperatur von maximal 60 °C, wenn Sie sie desinfizieren müssen oder wenn sie stark verschmutzt sind.



VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR BESSERE PASSFORM: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Holik Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Holik Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz.

Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:

www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union



Holik International, s.r.o.

Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín

Tel.: +420 577 125 500

E-mail: info@holik.com

Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)

Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)

Web: www.holik.com

Holik GmbH

Lise-Meitner-Straße 1-13

D-42119 Wuppertal

Tel.: +49 (0) 202 786 6278

Mob.: +49 170 788 8432

E-mail: mail@holik-gmbh.de

Web: www.holik.com

